








Technische Details & Abmessungen zu Sonderverschraubungen & Spezialfittinge



Gerade Messingverschraubungen

Überwurfmutter zu Außengewinde in gleicher Dimension - ohne Reduktion

Wichtiges: Messing CW617N, entspricht aktuellen Vorgaben zum Einsatz im Trinkwasser



35VS1616 Überwurfmutter: 1/2" Außengewinde: 1/2"	35VS3434 Überwurfmutter: 3/4" Außengewinde: 3/4"	35VS0101 Überwurfmutter: 1" Außengewinde: 1"
35VS5454 Überwurfmutter: 1 1/4" Außengewinde: 1 1/4"	35VS6464 Überwurfmutter: 1 1/2" Außengewinde: 1 1/2"	35VS2Z2Z Überwurfmutter: 2" Außengewinde: 2"
35VS6565 Überwurfmutter: 2 1/2" Außengewinde: 2 1/2"		
		Außengewinde als „R-Gewinde“ UND mit ausreichend Fläche für Flachdichtung

Gerade Messingverschraubung Standard

Überwurfmutter eine Dimension größer als Gewindeende!






Wichtiges: Messing CW617N, entspricht aktuellen Vorgaben zum Einsatz im Trinkwasser

Artikelnummer	D (AG)	Überwurf	L	L1
34VS1234St	1/2"	3/4"	25,5	2
34VS3401St	3/4"	1"	28,5	2
34VS0154St	1"	1 1/4"	28,5	2
34VS5464St	1 1/4"	1 1/2"	33	2
34VS6420St	1 1/2"	2"	40	3
34VS4050St	2"	2 1/2"	40	3







Eckverschraubungen Überwurf zu Außengewinde mit 1/2" IG am Knie Überwurfmutter zu Außengewinde in gleicher Dimension - ohne Reduktion

Wichtiges: Messing CW617N, entspricht aktuellen Vorgaben zum Einsatz im Trinkwasser

35WTE2020 Überwurfmutter: 3/4" Außengewinde: 3/4" IG-am Knie: 1/2"	35WTE0101 Überwurfmutter: 1" Außengewinde: 1" IG-am Knie: 1/2"	36WTE5454 Überwurfmutter: 1 1/4" Außengewinde: 1 1/4"
		
35VS5050 Überwurfmutter: 2" Außengewinde: 2" IG-am Knie: 1/2"		
		Außengewinde als „R-Gewinde“ UND mit ausreichend Fläche für Flachdichtung

Eckverschraubungen Überwurf zu Überwurf mit 1/2"IG am Knie Überwurfmutter in gleicher Dimension







Wichtiges: Messing CW617N, entspricht aktuellen Vorgaben zum Einsatz im Trinkwasser

VSE2Ü20 Überwurfmutter 3/4" IG-am Knie: 1/2"	VSE2Ü25 Überwurfmutter 1" IG-am Knie: 1/2"	VSE2Ü32 Überwurfmutter 1 1/4" IG-am Knie: 1/2"
		
		

Verschraubung beidseitig mit Überwurfmutter

Beide Überwurfmutter in gleicher Dimension






Wichtiges: Messing CW617N, entspricht aktuellen Vorgaben zum Einsatz im Trinkwasser

DoppelVS20 Überwurfmutter 2 x 3/4" 	DoppelVS25 Überwurfmutter 2 x 1" 	DoÜM32 Überwurfmutter 2 x 1 1/4" 
Pass2ÜM40 Überwurfmutter 2 x 1 1/2" 	ÜM50ÜM50 Überwurfmutter 2 x 2" 	

Verschraubung beidseitig mit Überwurf






Überwurfmutter in unterschiedlicher Dimension

Wichtiges: Messing CW617N, entspricht aktuellen Vorgaben zum Einsatz im Trinkwasser

VSÜM20ÜM15 Überwurfmutter 1: 1/2" Überwurfmutter 2: 3/4"	VSÜM25ÜM20 Überwurfmutter 1: 3/4" Überwurfmutter 2: 1"	VSÜM32ÜM25 Überwurfmutter 1: 1" Überwurfmutter 2: 1 1/4"
 Technical drawing of the VSÜM20ÜM15 cross-section. Dimensions include: G 1/2 ISO 228 passante (top), Ø 11,5 (top bore), 17,5 (height), Ø 17 (middle bore), Ø 24,7 (bottom bore), and G 3/4 ISO 228 (bottom).	 Technical drawing of the VSÜM25ÜM20 cross-section. Dimensions include: G 3/4 ISO 228 (top), Ø 15 (top bore), 19,5 (height), Ø 22 (middle bore), and G 1" (bottom).	 Technical drawing of the VSÜM32ÜM25 cross-section. Dimensions include: G 1 1/4" (top), Ø 28 (top bore), 24 (height), Ø 21 (middle bore), and G 1" (bottom).
VSÜM40ÜM32 Überwurfmutter 1: 1 1/4" Überwurfmutter 2: 1 1/2"		
 Technical drawing of the VSÜM40ÜM32 cross-section. Dimensions include: G 1 1/4 ISO 228 (top), Ø 27 (top bore), 30 (height), and G 1 1/2 ISO 228 (bottom).	 3D perspective view of the VSÜM40ÜM32 fitting, showing its hexagonal shape and internal threads.	

Verschraubung Überwurfmutter zu Innengewinde Mit und ohne Dimensionsreduktion

Wichtiges: Messing CW617N, entspricht aktuellen Vorgaben zum Einsatz im Trinkwasser

ÜM20IG20 Überwurfmutter: ¾" Innengewinde: ¾"	ÜM25IG20 Überwurfmutter: 1" Innengewinde: ¾"	ÜM25IG25 Überwurfmutter: 1" Innengewinde: 1"
		
ÜM32IG25 Überwurfmutter: 1 1/4" Innengewinde: 1"		
		


Verschraubung Überwurfmutter zu Außengewinde mit 1/2" IG seitlich Überwurfmutter und Außengewinde in gleicher Dimension

Wichtiges: Messing CW617N, entspricht aktuellen Vorgaben zum Einsatz im Trinkwasser

35VSSp2525

Überwurfmutter: 1"


Außengewinde: 1" auch flachdichtend



VSRLUM32AG32

Überwurfmutter: 1 1/4"

Außengewinde: 1 1/4" auch flachdichtend





Adapter für Pressmuffe, Lötuffe & Klemmring mit Überwurf oder Außengewinde - ohne Dimensionsreduktion

Wichtiges: Messing CW617N, entspricht aktuellen Vorgaben zum Einsatz im Trinkwasser

PLKÜM20a22 Überwurfmutter: 3/4" Adapter: 22 mm	PLKÜM25A28 Überwurfmutter: 1" Adapter: 28 mm	PLKÜM32A32 Überwurfmutter: 1 1/4" Adapter: 35 mm
PLKAG20a22 Außengewinde: 3/4" - flachdichtend Adapter: 22 mm	PLKAG25A28 Außengewinde: 1" - flachdichtend Adapter: 28 mm	

Verschraubungen & Zubehör für Pumpe

Wichtiges: Messing CW617N, entspricht aktuellen Vorgaben zum Einsatz im Trinkwasser

PumpVS2040 Überwurfmutter: 1 1/2" Außengewinde: 1"AG auch flachdichtend	PuAS25 - Absperrentil Überwurfmutter: 1 1/2" Außengewinde: 1"AG auch flachdichtend
 Technical drawing of the PumpVS2040 component. It is a cross-sectional view showing a vertical pipe with a horizontal flange. The total height of the vertical section is 6 1/2". The flange has an outer diameter of 25 mm and a thickness of 1". The horizontal section has a total length of 36.8 mm, with a 9.3 mm section on the left and a 13 mm section on the right.	 Technical drawing of the PuAS25 - Absperrentil component. It is a cross-sectional view showing a vertical pipe with a horizontal flange. The total height of the vertical section is 6 1/2". The flange has an outer diameter of 19.2 mm and a thickness of 1". The horizontal section has a total length of 50 mm, with a 16 mm section on the right. The drawing includes labels for 'Ott.Ch. 52' and 'Es.Ch. 5'.